



The Click & Plug System

Aplicație

Kitul de conectare DEVIDRY™ adaptează covorașele DEVIDRY™ la sistemul Click&Plug. Astfel, puteți realiza cea mai rapidă instalare posibilă.

Trebuie doar să fixați covorașele unul de celălalt, să instalați termostatul și dispozitivul de alimentare pe perete și să conectați sistemul la priză.

În același timp, kitul de conectare DEVIDRY™ este sistemul de comandă certificat pentru podele detașabile, precum covorașele.

Kitul de conectare DEVIDRY™

Kitul de conectare DEVIDRY™ este sistemul de comandă certificat pentru podele detașabile, precum covorașele, însă și pentru pardoseli din lemn sau parchet laminat.

Pe lângă termostatul pentru pardoselă, kitul mai include un dispozitiv de alimentare special care:

- furnizează curent de 24 V către dispozitivul de comandă
- este prevăzut cu o siguranță specială de 10 A.

Astfel, instalația este certificată conform standardului IEC 60335-2-106 pentru pardoseli detașabile.



Caracteristicile produsului

Siguranță integrată de 10 A
Instalare ușoară
Afișaj

Respectă standardul
IEC 60335-2-106 (cu DEVIDry™)

Nota:

Dacă folosiți o pardoseală laminată este necesar ca aceasta să aibă o grosime minimă / calitatea de 8 mm HDF (> 800 kg / m³).

Date tehnice	
Gamă de valori de referință	Vezi mai jos
Acuratețe a temperaturii măsurate	± 1,5 °C max.
Histerezis	1,2°C
Afișaj pentru temperatură și unitate de setare	0,5 °C / trepte
Temperatură de funcționare	5°C ~ 45°C
Temperatură de depozitare	-20°C ~ 55°C
Tensiunea rețelei de alimentare	230 V 50 Hz
Amperaj max. pentru kitul DEVIDry™	10 A
Putere	2300 W
Umiditate	5% ~ 95% umiditate relativă (fără condensare)

Kit de conectare DEVIDry™		
19911000	Kit DEVIDry™ 55	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din lemn +5 °C – 30 °C
19911001	Kit DEVIDry™ 100	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din beton +5 °C – 35 °C
19911002	Kit DEVIDry™ 55	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din lemn +5 °C – 30 °C, UK
19911003	Kit DEVIDry™ 100	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din beton +5 °C – 35 °C, UK
19911004	Kit DEVIDry™ 55	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din lemn +5 °C – 30 °C, ZA
19911005	Kit DEVIDry™ 100	Pentru straturile inferioare ale pardoselilor din beton +5 °C – 35 °C, ZA
Kitul conține	DEVIDry™ C Unealtă pentru conectare Senzor de pardoseală Bandă din aluminiu DEVIDry™ CD	Termostat de pardoseală, montat pe perete Pentru conectarea elementelor DEVIDry™ Pentru fixarea senzorului CDispozitiv de alimentare, montat pe perete, cu cablu de alimentare. Pentru conectarea la priză.

Accesorii		
19911100	DEVIDry™ CD	Siguranță de 10 A
19911101	DEVIDry™ CD	Siguranță de 10 A, UK
19911102	DEVIDry™ CD	Siguranță de 10 A, ZA

Danfoss srl
Sos. Oltenitei 208
Popesti-Leordeni, Ilfov
Tel: +40 31 2222 101
Fax: +40 31 2222 108
www.devi.ro

DEVI® 