



DEVItronic™

Sistemul de încălzire împotriva condensului DEVItronic™ oferă soluția perfectă pentru evitarea problemelor create de condens la instalațiile electrice ecranate, precum panourile și dulapurile de control.

DEVItronic™ rezolvă problema umezelii și a condensului, crescând temperatura cu câteva grade peste cea a mediului înconjurător.

DEVItronic™ are o suprafață mare și o temperatură redusă pe suprafață, astfel încât elementul de încălzire nu va deteriora elementele imprimare și dulapurile din material plastic.

Beneficii:

- Construcție solidă
- Rezistent la coroziune
- Clasă IP 55

| Tip | Valoare |
|-------------------------|-----------------------|
| Interval de temperatură | între -40 °C și 45 °C |
| Cablu rece | 0,5 m |
| Clasă IP | IP 55 |

Tipuri

| Nr. produs | Tip | Tensiune de funcționare | Efect la 10 °C | L x Î x A (mm) | Nr. EAN |
|------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 60800075 | DEVItronic™ 75 mm | 12 – 48 V | 15 W | 75 x 72 x 57 | 5703435010532 |
| 60802071 | DEVItronic™ 100 mm | 12 – 48 V | 20 W | 100 x 116 x 33 | 5703435010563 |
| 60802204 | DEVItronic™ 250 mm | 12 – 48 V | 40 W | 100 x 116 x 33 | 5703435010594 |
| 60800109 | DEVItronic™ 75 mm | 110 – 240 V | 15 W | 75 x 72 x 57 | 5703435010549 |
| 60802105 | DEVItronic™ 100 mm | 110 – 240 V | 20 W | 100 x 116 x 33 | 5703435010570 |
| 60802253 | DEVItronic™ 250 mm | 110 – 240 V | 40 W | 250 x 116 x 33 | 5703435010600 |
| 60802113 | DEVItronic™ 100 mm | 220 – 440 V | 20 W | 100 x 116 x 33 | 5703435010587 |
| 60802261 | DEVItronic™ 250 mm | 220 – 440 V | 40 W | 250 x 116 x 33 | 5703435010617 |
| 60801156 | DEVItronic™ cu 50 dg termic, 145 mm | 240 V | 70 W | 142 x 72 x 57 | 5703435010556 |
| 60802402 | DEVItronic™ cu 50 dg termic, 250 mm | 240 V | 100 W | 250 x 116 x 33 | 5703435010624 |
| 60802451 | DEVItronic™ cu 50 dg termic, 250 mm | 240 V | 160 W | 250 x 116 x 33 | 5703435011034 |